




VELA Tango 300E



Pos	Pcs	Beskrivelse	Description	Beschreibung	Item no.
1	1	Rygbøjle 565 TG 300	Back Rest Arm	Rückenbügel	07223
2	1	Beslag med hængsel for TG 300	Hinge Part for Hd-200	Schaniere Teil für Hd-200	922219
3	2	Plastbøsning for rygbøjle 19 mm	Plastic Bushing 19 mm	Plastikbuchse 19 mm	900624
4	1	Aksel Ø8 x 80	Axle 8 mm	Achse 8 mm	900303
5	2	Knaphul for rygbøjle	Buttonhole	Knopfloch	900315
6	2	Beslag for rygbøjle TG 300, Ø8 huller	Hinge Part w/Sliding Part	Schaniere Teil m/Verstellungs	922220
7	2	Armlænsstang Symetrisk, Dobb Rehab 320	Arm Rest Bar	Armlænsstange	16017
8	1	Bremseaksel 6-KT 490 mm	Hexagonal Brake Stick 490 mm	Sechskantige Bremsstange 490 mm	900132
9	1	Bremsestang TG300 sym. u/kugle sort	Breake-stick for Tango 300 sym. black	Bremsestange für Tango 300 sym.Schwarz	929142
10	1	Linak aktuator LA 30-1 150 mm	Linak actuator LA 30-1 150 mm	Linak actuator LA 30-1 150 mm	901024
11	1	Speciallås for sædedrej SL 150	Special Lock for Seat Rotation SL 150	Spezialschloss für Sitzdrehung SL150	900704
12	1	Sidestykke for Rehab. armlæn Hs	Sidepart for Armrestbar RH	Seitenstück für Armlehne R	900447
13	1	Mærkat "STOP"	Label "STOP"	Aufkleber "STOP"	104006
14	1	Bolt M10 x 25 neddrejet	Screw w/hexagon socket M10 x 25	Schraube m/innensechskant M10 x 25	8032210025
15	1	Sidestykke for Rehab. armlæn Hs	Sidepart for Armrestbar RH	Seitenstück für Armlehne R	900407
16	1	Mærkat "STOP"	Label "STOP"	Aufkleber "STOP"	104006
17	1	Bolt M10 x 25 neddrejet	Screw w/hexagon socket M10 x 25	Schraube m/innensechskant M10 x 25	8032210025
18	1	Sidestykke for Rehab. armlæn Vs	Sidepart for Armrestbar LH	Seitenstück für Armlehne L	900448
19	1	Mærkat "STOP"	Label "STOP"	Aufkleber "STOP"	104006
20	1	Bolt M10 x 25 neddrejet	Screw w/hexagon socket M10 x 25	Schraube m/innensechskant M10 x 25	8032210025
21	1	Sidestykke for Rehab. armlæn Vs	Sidepart for Armrestbar LH	Seitenstück für Armlehne R	900446
22	1	Mærkat "STOP"	Label "STOP"	Aufkleber "STOP"	104006
23	1	Bolt M10 x 25 neddrejet	Screw w/hexagon socket M10 x 25	Schraube m/innensechskant M10 x 25	8032210025
24	1	Tango 300E stel R=336 rø=214	Underframe w/o castors	Untergestell ohne Rollen	034134238
25	1	Centerrør med flange for lift 200	Inner Tube EI-lift	Innenrohr EI-hube	201002001
26	2	Armlæns pude 75 x 350 sym.	Armrest Pad 75 x 350	Armlæhnkissen	15502003
27	1	Dækrør til bremseaksel - 16x385	Cover Tube Ø16 x 385 mm	Deckrohr Ø16 x 385 mm	900133
28	1	Beslag med vinkel, TG 300	Clamping Plate w/Fixture	Spannplatte m/Befestigung	922221
29	9	Gummipuffer Ø25-20 M6x10 M6 VELA	Rubber Socket for VELA K Seat	Gummimuffe für VELA K Sitz	900621
30	4	Bøsning for ergolås	Bushing 17 mm	Buchse 17 mm	900123
31	1	Styrebøsning Uni-ei Ø47/Ø38x92 mm	Bushing Ø47/38x92	Buchse Ø47/38x92	900708
32	1	Stål sætskrue	Hexagon head screws	Sechskantschrauben	8005208020
33	1	Stor skive M8	Washer M8	Scheibe M8	8806208
34	4	Sikringsskive udvendig M10	Serrated Lock Washer M10	Fächerscheibe M10	8805210
35	13	Tandskive M8	Serrated Lock Washer M8	Verzahnt Federring M8	8804208
36	1	Skruer m/indv. 6-kt UH	Countersunk Screw	Senkschraube mit Innensechskant	8002208020
37	6	Stopskrue med invendig sekskant med krater	Hexagon Socket Set Screw	Gewindestift	800410800 8
38	4	Skruer med indiv. 6-kt cylindrisk hoved M8 x 20	Cylinder Head Cap Screw M8 x 20	Schrauben mit zylindrischen Kopf M8 x 20	800120802 0
39	6	Træskruer 4,8 x 25 mm	Wooden screw 4,8 x 25 mm	Holzschrauben 4,8 x 25 mm	801120502 5
40	4	Møtrikbeskytter M8	Cover for Nut M8, Black	Schütze für Mutter M8 Schwarz	921826
41	9	Stor skive DIN 9021, 6 mm Galvaniseret	Washer, Ø6 mm, DIN 9021-6	Scheibe 6 mm DIN9021-6	8806206
42	1	Vinkelrigle 18 komplet	Slide fixture 18 Complete	Winkelriegel 18 komplett	901413
43	1	Møtrikbeskytter M6	Nut Protection M6	Mutter Schutz M6	921984
44	1	Sæde 58 x 48 cm TG 300/300E	Seat 58x48 cm TG 300/300E	Sitz 58x48 cm TG 300/300E	06062012671
45	1	Ryg 38 x 43 cm TG 300/300E	Backrest 38x43 cm TG 300/300E	Rücken 38x43 cm TG 300/300E	08035411671
46	2	Træskruer 4,8 x 19 mm	Wooden screw 4,8 x 19 mm	Holzschrauben 4,8 x 19 mm	8008205020
47	1	Håndkugle for bremsestang sort	Ball for Brake Stick, Black	Kugel für Bremsstange, Schwarz	923449
48	1	Stål sætskrue	Steel bolt	Stahl-Blitz	8005206008
49	1	Tandskive DIN 6798 - J 8	Serrated Lock Washer DIN 6798 - J 8	Verzahnt Federring DIN 6798 - J 8	880420 8
50	10	Skruer M6 x 12 mm	Screw M6 x 12 mm	Schraube M6 x 12 mm	8001206012
51	1	Kontrolboks CB	Control box CB	Kontrol CB	928799
52	1	TP1 kontakt	TP1 switch	TP1	928801
53	1	Udlagt ladestik	Charging cable	Ladekabel	928818
54	1	Beslag for motorstyring	Bracket for control box	Beschlag für Steuerung	928800
55	1	Bæreprade Tango 300-300E komplet	Seat support Tango 300-300E complete	Sitztrageplatte Tango 300-300E komplette	05145
56	1	Lader 24V 0,5A han	Charger 24V 0,5A with male part	Ladegerät 24V 0,5A	928802
57	1	Knopfeder f/ 10 mm rør. 6 mm stift	Pop-out spring f/10 mm tube, 6 mm pin	Druckfeder f/10 mm Rohr, 6 mm Stift	923362
58	1	Beslag f/ ladestik	Charger bracket	Ladegerät Halterung	928900
59	2	Skruer UH M5x6 mm	Screw Countersunk head M5x6 mm	Schraube Senkkopf M5x6 mm	8002205006
60	2	Popnit Ø4,8x6	Pop rivet Ø4,8x6	Popnieten Ø4,8x6	924167
61	4	Skruer med indiv. 6-kt halvrundet hoved	Hexagon Socket Button Head Screw	Innensechskant Rundkopfschraube	800310400 8
62	2	Tastelinse Ø7 x 1,5 mm	Rubber bump Ø7 x 1,5 mm	Gumminoppe Ø7 x 1,5 mm	924750
63	4	Bolt M10 x 25 neddrejet	Screw w/hexagon socket M10 x 25	Schraube m/innensechskant M10 x 25	8032210025
64	10	Skruer med invendig sekskant cylindrisk hoved	Cylinder Head Cap Screw	Zylinderschrauben mit Innensechskant	800120801 2
65	2	Hjul 100mm kugleleje u/bremse, bane 30mm	Castor, Bearing, witho. brake, wide 30 mm	Rolle, ohne Bremse, breite 30 mm Schwarz	014811
66	2	Bremsehjul Soft Lock 100 mm	Castor 100 mm	Rolle 100 mm	014015
67	1	O-ring Ø9,25 x 1,78 mm	O-ring Ø9,25 x 1,78 mm	O-Ring Ø9,25 x 1,78 mm	922996
68	4	Skruer m/indv 6kt ch lav, Galv sort, M6x12	Screw M6x12 mm, black	Schraube M6x12 mm, Schwarz	8013806012
69	4	Skive, M6 Sort	Washer, M6 Black	Scheibe, M6 Schwarz	8802806
70	4	Rørben Ø35	Pipe insert Ø35	Rohrbeine Ø35	927616